

品番：EA948DA-75

品名：M10 軽荷重スプリングプランジャー



販売価格	970円(税抜)／1,067円(税込)		
カタログ価格	970円(税抜)／1,067円(税込)		
在庫数	最新在庫: 89 (2026/03/07 20:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ZN10
ねじサイズ	M10	用途	突き出し、位置決め用に(軽荷重用)
本体長さ	22mm	センターピン径	4mm
荷重(最小～最大)	4～16N	取付方法	ねじ込み
レンチ穴	六角/専用	耐熱温度	90℃
材質	本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:樹脂(ポリアセタール)	質量	9g
ポリアセタール製のセンターピンで、柔らかいワークに適しています。			
先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。			
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(1本ライン)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.