

品番：EA948DA-83




品名：M6 中荷重スプリングプランジャー



販売価格	640円(税抜) / 704円(税込)		
カタログ価格	640円(税抜) / 704円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/13 03:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



バックキャップ
(※取付時は必ず)



※本製品はプランジャーの角度が鋭角に付くため、中心ピンが先端から先端まで完全に挿入できない場合があります。
※本製品は、バックキャップが取り付けられない場合があります。
※バックキャップを取り付ける際は、必ずバックキャップの取付位置を確認してください。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	PLN6
ねじサイズ	M6	用途	突き出し、位置決め用に(中荷重用)
本体長さ	20mm	センターピン径	2.7mm
荷重(最小~最大)	7~20N	取付方法	ねじ込み
レンチ穴	六角/専用	耐熱温度	90℃
材質	本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:樹脂(ポリアセタール)	質量	2.5g

ポリアセタール製のセンターピンで、柔らかいワークに適しています。
先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.