

品番：EA948DA-84




品名：M8 中荷重スプリングプランジャー



販売価格	745円(税抜) / 820円(税込)		
カタログ価格	745円(税抜) / 820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/04/13 03:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



バックキャップ
(※取付時は必ず)



※本製品はプランジャーの先端が鋭利に伸びるため、取付時に先端が鋭利に伸びる場合があります。取付の際は必ず先端を保護してください。
※バックキャップは必ず取付する必要があります。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	PLN8
ねじサイズ	M8	用途	突き出し、位置決め用(中荷重用)
本体長さ	22mm	センターピン径	3.5mm
荷重(最小～最大)	9～35N	取付方法	ねじ込み
レンチ穴	六角/専用	耐熱温度	90℃
材質	本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:樹脂(ポリアセタール)	質量	6g

ポリアセタール製のセンターピンで、柔らかいワークに適しています。

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.