

品番：EA948DA-85



品名：M10 中荷重スプリングプランジャー



販売価格	890円(税抜) / 979円(税込)		
カタログ価格	890円(税抜) / 979円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/13 03:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



バックキャップ  
(※取付時は必ず)



※本製品はスプリングの負荷が変動し、ピンが孔から抜け出す可能性があります。ピンが孔から抜け出す場合は、ピンを孔から押し戻す必要があります。  
※本製品は、バックキャップを使用して取付する必要があります。  
※バックキャップは必ず取付する必要があります。

## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	PLN10
ねじサイズ	M10	用途	突き出し、位置決め用に(中荷重用)
本体長さ	22mm	センターピン径	4mm
荷重(最小～最大)	9～35N	取付方法	ねじ込み
レンチ穴	六角/専用	耐熱温度	90℃
材質	本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:樹脂(ポリアセタール)	質量	9g

ポリアセタール製のセンターピンで、柔らかいワークに適しています。

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.