


品番 : EA948DB-111

品名 : 5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケ-ス)



販売価格	255円(税抜)／281円(税込)		
カタログ価格	255円(税抜)／281円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/14 16:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1261ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EBPJ4
用途	しゅう動部の位置決め用に	本体長さ	5mm
ボール径	3mm	荷重(最小～最大)	3～7N
取付け方法	差し込み	取付穴加工の公差	+0.1～+0.15
耐熱温度	90°C	材質	本体:ポリアセタール コイルバネ:SUS301 ボール:ポリアセタール
質量	0.2g		

樹脂製ケースの差込型

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.