


品番 : EA948DB-122

品名 : 5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケ-入)



販売価格	365円(税抜) / 402円(税込)		
カタログ価格	365円(税抜) / 402円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/17 06:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1261ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	SBP4
用途	しゅう動部の位置決め用に(軽荷重用)	本体長さ	5mm
ボール径	3mm	荷重(最小~最大)	3~7N
取付け方法	差し込み	取付穴加工の公差	+0.08~-+0.13
耐熱温度	120°C	材質	本体:SUS303 コイルバネ:SUS301 ボール:SUS420
質量	0.3g		

ステンレス製ケースの差込型

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.