



品番 : EA948DB-126

品名 : 13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)



販売価格	445円(税抜) / 490円(税込)		
カタログ価格	445円(税抜) / 490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/29 00:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	SBP10
用途	しゅう動部の位置決め用(軽荷重用)	本体長さ	13.5mm
ボール径	8mm	荷重(最小~最大)	10~20N
取付け方法	差し込み	取付穴加工の公差	+0.08~+0.13
耐熱温度	120℃	材質	本体:SUS303 コイルバネ:SUS301 ボール:SUS420
質量	6g		

ステンレス製ケースの差込型

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.