



品番：EA948DB-136

品名：16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース)



販売価格	560円(税抜) / 616円(税込)		
カタログ価格	560円(税抜) / 616円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/29 00:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	SBPJ12
用途	しゅう動部の位置決め用(軽荷重用)	本体長さ	16mm
ボール径	10mm	荷重(最小～最大)	15～25N
取付け方法	差し込み	取付穴加工の公差	+0.08～+0.13
耐熱温度	80℃	材質	本体:SUS303 コイルバネ:SUS301 ボール:ポリアセタル
質量	10g		

ステンレス製ケースの差込型

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.