



品番：EA948DB-16

品名：M6 ボールプランジャー(樹脂製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 250円(税抜) / 275円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 250円(税抜) / 275円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/04/12 07:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1214ページ                      |      |   |



※本製品はアンダープレッシャーの危険が懸念され、圧縮空気等の高圧気体を使用しないようご注意ください。  
※本製品は、圧縮空気等の高圧気体を使用しないようご注意ください。  
※本製品は、圧縮空気等の高圧気体を使用しないようご注意ください。  
※本製品は、圧縮空気等の高圧気体を使用しないようご注意ください。

### 仕様

|           |  |       |       |
|-----------|--|-------|-------|
| メーカー      | イマオコーポレーション                              | 型番    | BEU6  |
| 用途        | しゅう動部の位置決め用に                             | ねじサイズ | M6    |
| 本体長さ      | 14mm                                     | ボール径  | 3.5mm |
| 荷重(最小～最大) | 9～13N                                    | 取付け方法 | ねじ込み  |
| レンチ穴      | マイナス                                     | 耐熱温度  | 90℃   |
| 材質        | 本体:ポリアセタール<br>コイルバネ:SUS301<br>ボール:SUS420 | 質量    | 0.6g  |

本体は絶縁性があり、電子関連装置に最適

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

RoHS対応品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.