




品番：EA948DB-17

品名：M8 ボールプランジャー(樹脂製)



販売価格	355円(税抜)／ 391円(税込)		
カタログ価格	355円(税抜)／391円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 （2026/02/23 06:31現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BEU8
用途	しゅう動部の位置決め用に	ねじサイズ	M8
本体長さ	16mm	ボール径	5mm
荷重(最小～最大)	15～30N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	マイナス	耐熱温度	90℃
材質	本体:ポリアセタール コイルバネ:SUS301 ボール:SUS420	質量	1.2g
本体は絶縁性があり、電子関連装置に最適			
レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに			
RoHS対応品			