




品番：EA948DB-18

品名：M10 ボールプランジャー(樹脂製)



販売価格	380円(税抜) / 418円(税込)		
カタログ価格	380円(税抜) / 418円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/12 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		



※本製品はアンダープレッシャーの危険が懸念され、圧縮空気等の高圧流体を直接に作用させる用途には使用できません。  
※本製品は、圧縮空気等の高圧流体を直接に作用させる用途には使用できません。  
※本製品は、圧縮空気等の高圧流体を直接に作用させる用途には使用できません。

### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BEU10
用途	しゅう動部の位置決め用に	ねじサイズ	M10
本体長さ	19mm	ボール径	6mm
荷重(最小～最大)	20～40N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	マイナス	耐熱温度	90℃
材質	本体:ポリアセタール コイルバネ:SUS301 ボール:SUS420	質量	2.3g

本体は絶縁性があり、電子関連装置に最適

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

RoHS対応品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.