



品番：EA948DB-48

品名：M16 軽荷重ボールプランジャー



販売価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
カタログ価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/25 17:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LBSU16
用途	しゅう動部の位置決め用(軽荷重用)	ねじサイズ	M16
本体長さ	24mm	ボール径	10mm
荷重(最小~最大)	65~125N	モーメント	取付け:3.95N・m 取外し:2.95N・m
取付け方法	ねじ込み	レンチ穴	マイナス
耐熱温度	80℃	材質	本体:SUS303 コイルバネ:SUS301 ボール:SUS420(HRC55) ロングロック:ポリアミド
質量	24g		

【緩み防止機能(ロングロック)付】

- 振動に強い
- 抜きモーメントが高い
- 確実な位置決め
- 着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.