品番: EA948DD-116

品名: M10x 5mm[シングルナット]インデックスプランジャー(レバー式



販売価格	<b>2,050円</b> (税抜)/ 2,255円(税込)				
カタログ価格	2,050円(税抜)/2,255円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/10/27 12:10現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1262ページ				













## 仕様

メーカー	東信製作所(トーシン)	型番	TSP-10
サイズ(mm) ※エスコ寸	去図参照ください。		
А	5	В	M10×P1.25
С	16	D	40
Е	8.5	F	12
G	4	Н	19
I	35	J	5
К	10	六角ナット	M10×P1.25 対辺:17mm 厚さ:6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)
材質	レバー: 亜鉛ダイカスト(黒クロメート メッキ) 本体: SUM22L(ユニクロメッキ) ピン: SUS303 六角ナット: 鋼	重量(g)	40.8
使用例	背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め	付属品	六角ナットM10

ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。	
ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。	

ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。

シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.