
品番: EA948DD-23

品名: M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー



販売価格	<b>2,310円</b> (税抜)/ 2,541円(税込)				
カタログ価 格	2,310円(税抜)/2,541円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/16 07:58現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1261ページ				











## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	NDXNS16
用途	位置決め時にノーズ操作が必要な場 合に	ねじサイズ	M16
ノーズ径	8mm	ノブ径	33mm
全長	54mm	ナット	シングルナット
荷重(最小~最大)	14~28N	ノーズ機械強度	許容せん断力:1507N
取付方法	ねじ込(スパナ)	耐熱温度	80°C
材質	本体:SUM22L ノブ:ポリアミド コイルバネ:SUS301 ノーズ:SUM22L(HRC58~62)	質量	539

## ネジ部が短いショートタイプ

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。

ネジ部に逃げ加工を施してあります。

## 株式会社エスコ