
品番: EA948DD-24

品名: M20x10mm [シングルナット]インデックスプランジャー



販売価格	3,360円(税抜)/3,696円(税込)				
カタログ価 格	3,360円(税抜)/3,696円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/16 08:06現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1261ページ				











## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	NDXNS20
用途	位置決め時にノーズ操作が必要な場 合に	ねじサイズ	M20
ノーズ径	10mm	ノブ径	33mm
全長	61mm	ナット	シングルナット
荷重(最小~最大)	15~32N	ノーズ機械強度	許容せん断力: 2355N
取付方法	ねじ込(スパナ)	耐熱温度	208
材質	本体:SUM22L ノブ:ポリアミド コイルバネ:SUS301 ノーズ:SUM22L(HRC58~62)	質量	84g

## ネジ部が短いショートタイプ

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。

ネジ部に逃げ加工を施してあります。

## 株式会社エスコ