品番: EA948DJ-206

品名: M8 x20mm [半球]ボールキャップスクリュー




販売価格	485円(税抜)/ 534円(税込)				
カタログ価格	485円(税抜)/534円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>9</b> (2025/11/17 22:14現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0671ページ				









## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BCF8X20
ねじサイズ	M8	長さ	20mm
六角穴対辺	6mm	ボール径	$\phi$ 5.5mm
ボール形状	半球	材質	本体:SCM435(HRC33~39) ボール:SUJ2(HRC56~67)
質量	13.5g		

半球タイプは面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。

RoHS対応品

※ボールの回転防止はされていません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.