




品番：EA948DJ-28

品名：M12x40mm [半球]ボールスクリュー



販売価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
カタログ価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/13 01:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0661ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BSF12X40
ねじサイズ	M12	全長	40mm
六角穴対辺	6mm	ボール径	φ 8.7mm
ボール形状	半球	材質	本体:SCM435(HRC33~39) ボール:SUJ2(HRC56~67)
質量	28.5g		

半球タイプは面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。

RoHS対応品

※ボールの回転防止はされていません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.