



品番 : EA948DJ-311

品名 : M10x26.7mm [球]ボールキャップスクリュー



販売価格	210円(税抜) / 231円(税込)		
カタログ価格	210円(税抜) / 231円(税込)		
在庫数	最新在庫: 73 (2026/03/07 16:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0661ページ1265ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BCR10X25
ねじサイズ	M10	長さ	26.7mm
六角穴対応	8mm	ボール径	φ7mm
ボール形状	全球	材質	本体:SCM435(HRC33~39) ボール:SUJ2(HRC62~67)
質量	26g	入数	1個

RoHS対応品

代替品



品番 EA948DJ-312
コメント ねじ部の長さの違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.