



品番：EA948E-25

品名：M8 x 60mm [焼入]クランプボルト



販売価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
カタログ価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/05/20 02:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0671ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BJ748-08050
材質	スチール(SCM435)	硬度	HRC33~39
サイズ	A: 60mm、B: 50mm、C: 47mm、D: 13mm、E: 3mm、F: 5.5mm、G: M8×1.25、R: R6	処理	焼入焼戻、黒染め
クランプ力	53000N	締付トルク	84N・m
重量	24g		
並目ねじ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.