



品番：EA948E-27

品名：M10x 52mm [焼入]クランプボルト



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,310円(税抜) / 1,441円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,310円(税抜) / 1,441円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/06/21 18:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0661ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-------------|-------|--|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ748-10040 |
| ねじサイズ | M10 | 全長 | 52mm |
| 六角二面幅 | 17mm | クランプ力 | 25kN |
| 締付トルク | 50N・m | 材質 | スチール(SCM435) 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 (HRC33~39) |
| 重量 | 38g | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.