



品番：EA948E-33

品名：M12x140mm [焼入]クランプボルト



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,600円(税抜) / 2,860円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,600円(税抜) / 2,860円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/05 20:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0661ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |             |       |  |
|---------|-------------|-------|--|
| メーカー    | イマオコーポレーション | 型番    | BJ748-12125                                |
| ねじサイズ   | M12         | 全長    | 140mm                                      |
| 六角二面幅   | 19mm        | クランプ力 | 38kN                                       |
| 締付トルク   | 90N・m       | 材質    | スチール(SCM435)<br>四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻<br>(HRC33~39) |
| 重量      | 115g        |       |  |
| RoHS対応品 |             |       |  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.