



品番：EA948EC-4

品名：M4 x 64mm ねじ付ターンバックル



販売価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
カタログ価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/11 22:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1227ページ		



#### 仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	STB-M4
ねじ径	M4×8mm (ピッチ:0.7)	最小全長	64mm
最大全長	79mm	材質	ジョイントナット:SUM24L 六角スタッドボルト:S45C(硬度 35~45HRC) ナット:SS400
仕上げ	四三酸化鉄皮膜(黒)	重量	16g

チェーンの張り調製、スライドの位置調整などに

両側の六角スタッドボルトのねじ部は、片側が右ねじ、もう片側が左ねじです。

両側の六角スタッドボルトのねじ嵌合長さを同一にして使用してください。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.