


品番：EA948ED-2

品名：#40x110mm ローラーチェーン用ターンバックル



販売価格	1,990円(税抜) / 2,189円(税込)		
カタログ価格	1,990円(税抜) / 2,189円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/18 16:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



カタログ訂正

24/02/05 ●材質 誤)ジョイントナット:SUM2LL 正)ジョイントナット:SUM22(No.55 9032)

#### 仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	STR-40
適合チェーン	#40	最小全長	110mm
最大全長	124mm	材質	ジョイントナット:SUM22 取付部:S45C(硬度:35~45HRC) ナット:SS400
仕上げ	四三酸化鉄皮膜(黒)	重量	105g

ローラーチェーンの張り調整に

両側のローラチェーンボルトのねじ嵌合長さを同一にしてください。

ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。

RoHS対応品

<使用上の注意>

- ・ターンバックルを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じて下さい。
- ・ターンバックルは消耗品です。定期的な点検、交換が必要になります。

#### 代替品

品番	EA967EF-40
----	------------



コメント #40x124mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.