


品番 : EA948GP-3

品名 : $\phi 30 \times 9 \text{mm}/\text{M4}$ 部品取付用ベイ - イ (接着型)/10個



販売価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
カタログ価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 14:35現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1232ページ		



仕様

メーカー	オーム電機	型番	OL-B4
取付方法	瞬間接着剤	取付適用ネジ	M4
色	黒	使用周囲温度	-20~70°C
サイズ	$\phi 30 \times 9 \text{mm}$	材質	CR(クロロプレンゴム)
重量	約10g	入数	10個

制御盤・配電盤・分電盤等への部品取付けに

接着剤固定タイプ

取付面への穴加工・タップ加工無しで部品取付が可能

溶接加工のできない所にも部品取付けが可能です。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.