

品番：EA948GP-3


品名：φ30x9mm/M4 部品取付用ベ-ス(接着型/10個)



販売価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
カタログ価格	1,740円(税抜) / 1,914円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/10 17:35現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1186ページ		



接着強度	
本体	290N (30kgf)
取り付け基板	585~760N (60~78kgf)



仕様

メーカー	オーム電機	型番	OL-B4
取付方法	瞬間接着剤	取付適用ネジ	M4
色	黒	使用周囲温度	-20~70℃
サイズ	φ30×9mm	材質	CR(クロロプレングム)
重量	約10g	入数	10個

制御盤・配電盤・分電盤等への部品取付けに

接着剤固定タイプ

取付面への穴加工・タップ加工無しで部品取付が可能

溶接加工のできない所にも部品取付けが可能です。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.