品番: EA948HE-113

品名: 8.5-10.0mm/M12 ケーブルクランプ(防水型/1個)



販売価格	<b>1,800円</b> (税抜)/ 1,980円(税込)				
カタログ価 格	1,800円(税抜)/1,980円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/17 15:41現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1185ページ				













## 仕様

メーカー	オーム電機	型番	OA-WS12M-85/100
用途	狭い箇所への電線引き込み部に	適用ケーブル径	8.5~10mm
取付ねじ	M12	使用周囲温度	-25℃~100℃
材質	Oリング・ゴムブッシュ:耐油性NBR、 ニップル・紐付キャップ:真鍮(ニッケル メッキ)、ブーツ:PBT(難燃グレード UL94 HB)	重量	7g
入数	1個		

小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。

耐油性タイプ

IP67適合

RoHS2対応品

※油中、水中での使用はできません。

※日光の当たる場所では使用しないでください。