



品番 : EA948HG-25

品名 : 25mm 絶縁ゴムブッシング(10個)



販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2025/12/16 06:32現在)		
商品入数	10	販売単位	pk
カタログページ	1185ページ		



仕様

溝径	φ 25mm	外径	φ 32mm
内径	φ 20mm	厚み	9mm
溝幅	2mm	取付穴径	φ 25mm
材質	高性能熱可塑性エラストマー	入数	10個
アウトレットボックスや配線盤、各種機器等の穴加工部に取り付けることにより、断面のエッジ部からコードやケーブルといった配線を保護します			
高性能熱可塑性エラストマーであるトレックスプレーン製である為、ゴム製品特有の臭いや経年劣化によるブルーム(粉吹き)現象も少なく耐久性・耐候性に良好			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.