

品番：EA948HL-5

品名：9-14mm/G3/4" ケーブルグランド (防水型/5個)



A

B

C

D

E

F

ロックナット

ワッシャー

本体

シール

ツメ

シールナット

C1

C2

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,420円 (税抜) / 2,662円 (税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 2,420円 (税抜) / 2,662円 (税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/19 13:38現在) |      |   |
| 商品入数    | 5                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|               |                                               |                |                     |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 材質            | 本体・ロックナット・ツメ・シールナット：<br>66ナイロン、ワッシャー・シール：EPDM | 使用温度範囲         | -40℃～100℃ (瞬時：120℃) |
| 国際防水等級 IP68合格 |                                               |                |                     |
| 適応ケーブル径       | 9～14mm                                        | 取付ねじ           | G(PF)3/4"           |
| ねじ外径 (C1)     | φ 26.4mm                                      | 取付穴径           | φ 26.4～26.8mm       |
| ねじ長 (C2)      | 12mm                                          | スパナサイズ (A部/F部) | 33/27               |
| 総重量           | 約95g                                          |                |                     |
| 入数は5個入りです。    |                                               |                |                     |

代替品

|                                                                                    |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <div>品番EA948HB-120</div> <div>コメント適用ケーブル: 10～14mm</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

