

品番：EA948HN-2

品名：9-15mm/G1/2" ケーブルグランド (エルボ・防水型2コ)



販売価格	1,860円(税抜)／2,046円(税込)			
カタログ価格	1,860円(税抜)／2,046円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/10 04:29現在)			
商品入数	2	販売単位	袋	
カタログページ				



仕様

材質	本体・ロックナット・ツメ・シールナット：66ナイロン、ワッシャー・シール：EPDM	使用温度範囲	-40℃～100℃(瞬時：120℃)
適応ケーブル	9～15mm	取付ねじ	G(PF)1/2”
ねじ外径(C1)	φ 20.9mm	取付穴径	φ 20.9～21.2mm
ねじ長(C2)	15mm	スパナサイズ(A部/F部)	27/33
総重量	約70g		
ケーブルを直角方向に出したいとき、エルボ型形状がケーブル屈曲部を保護します。			
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。			
国際防水等級 IP68合格			
入数は2個入りです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.