

品番 : EA948HS-11

品名 : 22 - 24mm /G1・1/4" ケーブルラング (難燃型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/02/18 21:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1140ページ                      |      |   |



## 仕様

|                                                               |                                                                       |           |                                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| メーカー                                                          | 星和電機                                                                  | 型番        | SCL-30A                        |
| 適応ケーブル径                                                       | 22~24mm                                                               | 取付ねじ      | 管用平行ねじ:G1・1/4<br>厚鋼電線管ねじ:CTG36 |
| 取付穴径                                                          | 42mm                                                                  | 最大取付板厚    | 4mm                            |
| キャップ二面幅                                                       | 48mm                                                                  | ロックナット二面幅 | 48mm                           |
| 材質                                                            | 本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド<br>(難燃グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:NBR(難燃)、ゴムパッキン:クロロブレンゴム | 使用温度範囲    | -40~85°C                       |
| カラー                                                           | グレー                                                                   | 重量        | 53g                            |
| キャップをゴムが直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。 |                                                                       |           |                                |
| 難燃性で、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。                          |                                                                       |           |                                |
| RoHS適合品                                                       |                                                                       |           |                                |

## 代替品

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | 品番 EA948HT-12       |
|  | コメント UL規格(難燃):94V-2 |



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.