

# 品番 : EA948HS-15

品名 : 32 - 35mm /G1·1/2" ケーブルグランド (難燃型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,750円(税抜)／1,925円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,750円(税抜)／1,925円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/02/18 21:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1140ページ                      |      |   |



## 仕様

|   |   |           |                                |
|---|---|-----------|--------------------------------|
| メーカー  | 星和電機  | 型番        | SCL-38B                        |
| 適応ケーブル径   | 32~35mm   | 取付ねじ      | 管用平行ねじ:G1·1/2<br>厚鋼電線管ねじ:CTG42 |
| 取付穴径  | 48mm  | 最大取付板厚    | 6mm                            |
| キャップ二面幅   | 58mm  | ロックナット二面幅 | 58mm                           |
| 材質  | 本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド<br>(難燃グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:NBR(難燃)、ゴムパッキン:クロロブレンゴム | 使用温度範囲    | -40~85°C                       |
| カラー   | グレー   | 重量        | 84g                            |
| キャップをゴムが直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。 |   |           |                                |
| 難燃性で、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。                          |   |           |                                |
| RoHS適合品   |   |           |                                |

## 代替品

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | 品番 EA948HT-15       |
|  | コメント UL規格(難燃):94V-2 |



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.