


品番：EA948HS-4

品名：8.5-10.5mm /G3/8" ケーブルグランド (難燃型)



販売価格	315円(税抜) / 347円(税込)		
カタログ価格	315円(税抜) / 347円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/29 02:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1140ページ		



仕様

メーカー	星和電機	型番	SCL-10B
適応ケーブル径	8.5~10.5mm	取付ねじ	G3/8
取付穴径	17mm	最大取付板厚	4mm
キャップ二面幅	24mm	ロックナット二面幅	24mm
材質	本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド (難燃グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:NBR(難燃)、ゴムパッキン:クロロプレンゴム	使用温度範囲	-40~85℃
カラー	グレー	重量	12g

キャップをゴムが直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。

難燃性で、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。

RoHS適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.