品番: EA948HT-15

品名: 32.0-38.0mm/G1·1/2" ケーブルグランド(防水型)



販売価格	1,410円(税抜)/ 1,551円(税込)				
カタログ価 格	1,410円(税抜)/1,551円(税込)				
在庫数	最新在庫: 7 (2025/11/14 08:33現在)				
商品入数	1	販売単位	袋		
カタログページ	1185ページ				









仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	G11238B
用途	ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、 内部を保護するためのケーブルグランド	取付ねじ	G1·1/2"
適用ケーブル	32~38mm	防水保護等級	IP68/69K
材質	本体:ナイロン66 ワッシャー・シール:NBR	使用温度範囲	-40~100℃
カラー	黒	入数	1

IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。

ナイロン素材のため軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。

RoHS10対応品

代替品



品番 EA948HT-34

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.