品番: EA948HT-29

品名: 13.0-18.0mm/G 3/4" ケーフ゛ルク゛ラント゛(防水型)



販売価格	1,670円 (税抜)/ 1,837円(税込)				
カタログ価 格	1,670円(税抜)/1,837円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/14 06:48現在)				
商品入数	1	販売単位	袋		
カタログページ	1185ページ				









仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	G3418BR
用途	ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、 内部を保護するためのケーブルグランド	取付ねじ	G3/4"
適用ケーブル	13~18mm	防水保護等級	IP68/69K
材質	真鍮(ニッケルメッキ) シール・ワッシャー:NBR	使用温度範囲	-40~100℃
カラー	シルバー	入数	1

IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.