


品番：EA948HT-68

品名：10.0-14.0mm/M20x1.5 EMCケーブルグラント



販売価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
カタログ価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/21 18:09現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1141ページ		



#### 仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	M2014BRL-EMC-R
用途	ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグラント	取付ねじサイズ	M20×1.5
適用ケーブル	10～14mm	防水保護等級	IP68
使用温度範囲	-40～100℃	材質	本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール・ワッシャー:NBR
カラー	シルバー	入数	1

シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。

干渉電波への対策としてご利用頂けます。

IP68の防水規格を取得しているため、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

