品番: EA948HT-70

品名:13.0-18.0mm/M25x1.5 EMCケーフ゛ルク゛ラント゛



販売価格	4,340円 (税抜)/4,774円(税込)					
カタログ価 格	4,340円(税抜)/4,774円(税込)					
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/14 06:48現在)					
商品入数	1	販売単位	袋			
カタログページ	1185ページ					













仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	M2518BRL-EMC-R
用途	ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、 内部を保護すると同時に、EMC対策も できるケーブルグランド	取付ねじサイズ	M25×1.5
適用ケーブル	13~18mm	防水保護等級	IP68
使用温度範囲	-40~100℃	材質	本体:真鍮 (ニッケルメッキ) シール・ワッシャー:NBR
カラー	シルバー	入数	1

シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。

干渉電波への対策としてご利用頂けます。

IP68の防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れています。

RoHS対応品

株式会社エスコ