

品番：EA948HT-9

品名：13.0-18.0mm/G 3/4" ケーブルグラント (防水型)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 410円(税抜) / 451円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 410円(税抜) / 451円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 13 (2026/06/21 20:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1141ページ                       |      |   |



#### 仕様


|        |   |        |          |
|--------|---|--------|----------|
| メーカー   | デンカエレクトロン   | 型番     | G3418B   |
| 用途     | ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護するためのケーブルグラント | 取付ねじ   | G3/4"    |
| 適用ケーブル | 13~18mm   | 防水保護等級 | IP68/69K |
| 材質     | 本体:ナイロン66<br>ワッシャー・シール:NBR                            | 使用温度範囲 | -40~100℃ |
| カラー    | 黒   | 入数     | 1        |

IP68/69Kの防水規格を取得しているため、内部機器への影響がございません。

ナイロン素材のため軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速かつ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。

RoHS10対応品

#### 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | <b>品番</b> EA948HB-6B<br><b>コメント</b> メーカー違い |
|--|--|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.