品番: EA948JD-23

品名:300mm [中心振分/上目盛] スケール(ステンレス)

販売価格	4,170円 (税抜)/ 4,587円(税込)				
カタログ価 格	4,170円(税抜)/4,587円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/16 07:58現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1263ページ				







仕様

メーカー	シンワ測定	型番	14143
目盛×幅×厚さ	300×15×0.5mm	精度	±0.15mm ※温度20℃を基準とする
目盛読取方向	中心振分	目盛ピッチ	上段左右振分1mmピッチ
材質	ステンレス(SUS420J2)	用途	機械などの取り付けに
注意	取り付けには別途両面テープや接着 剤が必要です。		

穴なし

接着タイプ

測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。

シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.