

品番 : EA948JD-36

品名 : 500mm [右方向/下目盛] スケール(ステンス)

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,460円(税抜) / 4,906円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,460円(税抜) / 4,906円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/21 18:50現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1216ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                     |                         |       |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|
| メーカー                                | シンワ測定                   | 型番    | 14151                   |
| 目盛×幅×厚さ                             | 500×15×0.5mm            | 精度    | ±0.20mm<br>※温度20℃を基準とする |
| 目盛読取方向                              | 右                       | 目盛ピッチ | 下段左基点1mmピッチ             |
| 材質                                  | ステンレス(SUS420J2)         | 用途    | 機械などの取り付けに              |
| 注意                                  | 取り付けには別途両面テープや接着剤が必要です。 |       |                         |
| 穴なし                                 |                         |       |                         |
| 接着タイプ                               |                         |       |                         |
| 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。      |                         |       |                         |
| シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。    |                         |       |                         |
| エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。 |                         |       |                         |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.