



品番：EA948T-20

品名：37mm 応用クランプ(ステンレス製)



販売価格	4,290円(税抜) / 4,719円(税込)		
カタログ価格	4,290円(税抜) / 4,719円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/27 02:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1123ページ1434ページ		



カタログ訂正

25/12/26 使用荷重(荷重方向:横)はありません(9025 No.56,57)

仕様

クランプサイズ	37mm(最大)	ねじ径	M12
使用荷重	250kg(縦方向)	締付トルク	25N・m
材質	本体:特殊ステンレス ねじ:ステンレス(SUS304)	重量	450g
付属品	W3/8六角ナット		

H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に

ワイヤーロープ張設金具として使用可能

※縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。

横方向(引き抜き方向)に荷重をかけた場合AKクランプが外れやすくなりますので、横方向に荷重をかけないでください。人が乗る物を吊ったり、人がぶらさがったりするような人命に関わる用途で使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.