品番: EA948T-34

品名: 21-60mm/57mm 仮設用C型クランプ(両ボルト)



販売価格	<b>14,200円</b> (税抜)/ 15,620円(税込)					
カタログ価 格	14,200円(税抜)/15,620円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/10/22 08:06現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ						







## 仕様

クランプサイズ	21~60mm	本体サイズ(mm)	A:127、B:156、C:62、D:57、E:37、F: 35、厚み:40
重量	3.3kg	材質	スチール
ボルトサイズ	M24×65mm	ラチェット	41
使用荷重	7994kg	締付トルク	300N·m
長期使用過重(t)	8		

## 仮設工業会認定品

最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。

建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!

作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。

火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。

鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.