


品番：EA948T-34

品名：21-60mm/57mm 仮設用C型クランプ° (両ボルト)



販売価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
カタログ価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 17:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1392ページ		



#### 仕様

クランプサイズ	21~60mm	本体サイズ(mm)	A:127、B:156、C:62、D:57、E:37、F:35、厚み:40
重量	3.3kg	材質	スチール
ボルトサイズ	M24×65mm	ラチェット	41
使用荷重	7994kg	締付トルク	300N・m
長期使用過重(t)	8		

仮設工業会認定品

最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。

建築・土木現場での各種仮設作業を素早く! 確実! 経済的に!

作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。

火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。

鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

