


品番：EA948TC-21

品名：130mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)



販売価格	15,500円(税抜) / 17,050円(税込)		
カタログ価格	15,500円(税抜) / 17,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 05:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1392ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	SCJ-130VS
仕様	自在ストッパー付	耐荷重	184kg
車輪径×幅	130×38mm	取付高	196mm
ステム径	35mm	ステム長	355mm
偏芯	40mm	ハンドル厚み	31mm
始動力	10.80daN	旋回始動力	72.90daN
材質	金具: スチール(ユニクロメッキ) 車輪: ゴム(ベアリング入)		

作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。
(社団法人仮設工業会認定品)

制動力を重視したストッパー形状を採用

ストッパーは、車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

