

品番：EA948TE-7

品名：φ42.7/φ48.6mm 兼用 つなぎクランプ



販売価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
カタログ価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/04/11 20:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1393ページ		



変形足場・大筋交い等に最適!

仕様

本体サイズ	230×100mm	材質	スチール(表面:クロメートメッキ)
重量	890g	タイプ	直交・自在
φ48.6mm、φ42.7mm兼用			
変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ			
ナットが落ちにくいSSボルト仕様			
円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。			
足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。			
日本製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.