


品番：EA948TF-111

品名：パイプジョイント(φ100キャスター/ゴム)




販売価格	3,690円(税抜) / 4,059円(税込)		
カタログ価格	3,690円(税抜) / 4,059円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 17:39現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1397ページ		



仕様

仕様	自在ストッパー無	耐荷重	50kg
車輪径	100mm	取付高	126mm(キャスターのみ)
取付ねじサイズ	M12×P1.75mm	材質	パイプジョイント:ダクタイル(電解亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪材質	ゴム		
単管パイプφ48.6mm用			
組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。			
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。			

代替品

	品番 EA948TF-116 コメント ブレーキ付
--	------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.