


品番 : EA948TF-113

品名 : パイプジョイント(Φ100キャスター/ゴム/コーナー型)



販売価格	5,690円(税抜) / 6,259円(税込)		
カタログ価格	5,690円(税抜) / 6,259円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/18 21:19現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



## 仕様

仕様	自在ストッパー無	耐荷重(kg)	50
車輪径(mm)	100	取付高(mm)	126(キャスターのみ)
車輪材質	ゴム	サイズ(mm)	D:100、W:25、H:126、T:M12×P1.75、L:25、E:32
材質	パイプジョイント:ダクトイル(ダクロメッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)		

単管パイプΦ48.6mm用

コーナー型

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。

組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。

## 代替品

	品番 EA948TF-118A コメント ブレーキ付
--	-------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.