品番: EA948TF-116

品名:パイプジョイント(φ100ブレーキキャスター/ゴム)



販売価格	3,990円(税抜)/4,389円(税込)				
カタログ価 格	3,990円(税抜)/4,389円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/19 12:43現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	1445ページ				

















仕様

仕様	自在ストッパー付	耐荷重	50kg
車輪径	100mm	取付高	126mm(キャスターのみ)
取付ねじサイズ	M12×P1.75mm	材質	パイプジョイント:ダクタイル(電解亜鉛 メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッ キ)
車輪材質	ゴム		

単管パイプ ϕ 48.6mm用

組立時は19mm薄ロスパナをご利用下さい。

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.