

品番：EA948TF-118A

品名：パイプジョイント(φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 6,120円(税抜) / 6,732円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,120円(税抜) / 6,732円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/05/10 11:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1445ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--------------|---------|--|
| 耐荷重(kg) | 50 | 車輪径(mm) | 100 |
| 取付高(mm) | 126(キャスターのみ) | 材質 | パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ処理) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ) |
| 仕様 | 自在ストッパー付 | サイズ(mm) | D:100、W:25、H:126、T:M12×P1.75、L:25、E:32 |
| 車輪材質 | ゴム | | |

コーナー型

単管パイプφ48.6mm用

組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.