



品番：EA948TF-121

品名：パイプジョイント(φ150キャスター/ゴム)



販売価格	7,750円(税抜) / 8,525円(税込)		
カタログ価格	7,750円(税抜) / 8,525円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 23:21現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様


仕様	自在ストッパー無	耐荷重(kg)	163
車輪径(mm)	150	取付高(mm)	194(キャスターのみ)
車輪材質	ゴム	サイズ(mm)	D:150、W:40、H:194、T:M20×P2.5、L:40、E:40
材質	パイプジョイント:ダクタイル(電解亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)		

単管パイプφ48.6mm用

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。

組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。

代替品

	品番 EA948TF-126 コメント ブレーキ付
--	------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.