

品番：EA948TF-123A

品名：パイプジョイント(φ150キャスター/ゴム/コーナー型)



販売価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/20 03:01現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

耐荷重(kg)	163	車輪径(mm)	150
取付高(mm)	194(キャスターのみ)	材質	パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ処理) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
仕様	自在ストッパー無	サイズ(mm)	D:150、W:40、H:194、T:M20×P2.5、L:40、E:40
車輪材質	ゴム		
コーナー型			
単管パイプφ48.6mm用			
組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。			
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。			